

Zaštitni omotač creva MKG-36-PG-29

Broj dela: 3156319

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...100 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal zaštitnog omotača creva	PP