

# Cilindrični oslonac LSNG-32

Broj dela: 31740

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Na osnovu standarda	VDMA 24562
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	0.9 kN
Težina proizvoda	172 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	visokolegirani čelik
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE