

Cilindrični oslonac LSNG-100

Broj dela: 31745

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Na osnovu standarda	VDMA 24562
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	9 kN
Težina proizvoda	1358 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od grafita
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE