

# Cilindrični oslonac LSNG-125

Broj dela: 31746

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 125                          |
| Na osnovu standarda                       | VDMA 24562                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L               |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...150 °C              |
| Težina proizvoda                          | 3071 g                       |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen               |
| Materijal pričvršćenja                    | Liv od grafita               |
| Materijal zglobnog ležaja                 | Čelik<br>PTFE                |