

Cilindrični oslonac LSNSG-50

Broj dela: 31749

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	2.5 kN
Težina proizvoda	300 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik pocinkovano
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE