


Cilindrični oslonac LSNSG-100

Broj dela: 31752

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	9 kN
Težina proizvoda	830 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik pocinkovano
Materijal zglobnog ležaja	Čelik PTFE