

Cilindrični oslonac LBG-80

Broj dela: 31765

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	6 kN
Težina proizvoda	1050 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od grafita
Materijal osovinice	Primenjeni čelik
Materijal osigurača	Čelična opruga