


Cilindrični oslonac poprečni

LQG-40

Broj dela: 31769

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	1.5 kN
Težina proizvoda	369 g
	13 oz
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Liv od nerđajućeg čelika
Materijal osovinice	Primenjeni čelik
Materijal osigurača	Čelična opruga