


PE converter PE-1/8

Broj dela: 3344

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatski-električni pretvarač pritiska
Radni pritisak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Uklopni izlaz	sa kontaktima
Uklopna funkcija	Vrednost praga sa fiksnom histerezom
Funkcija uklopnog elementa	Izmenjivač
Uključna tačka maks.	0.8 bar
Min. tačka isključivanja	0.2 bar
Maks. napon uklopnog izlaza AC	250 V
Maks. napon uklopnog izlaza DC	250 V
Kategorija upotrebe, induktivno opterećenje	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe, omsko opterećenje	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-žilni Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Dužina kabla	1 m
Materijal plašta kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	G1/8

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	225 g
Materijal kućišta	Aluminijum, eloksirani Cink liven pod pritiskom
Materijal membrane	Hloropren-kaučuk
Mogućnosti podešavanja	fino podešen
Vrsta zaštite	IP65
Napon izolacije	2 kV
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Stepen zaprljanja	3