

Elektromagnetna zavojnica MSW-230AC-OD

Broj dela: 34407

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Min. vreme pritezanja	10 ms
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	F
Karakteristične vrednosti za kaleme	230 V AC: 50 Hz, povratna snaga 30 VA, snaga držanja 22 VA
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	Oblik A Priključak prema EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus 1/8 Zagrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Duroplast
Materijal utičnih kontakata	Mesing, kalajisan
Materijal kalema	Bakar