


Pneumatski ventil VLX-2-1-MS

Broj dela: 34436

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Membranski ventil
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Montaža voda
Priključak armature	G1
Nominalna širina	25 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Pritisak medija	1 bar...10 bar
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Medij	fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	14000 l/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal kućišta	Mesing
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vijka	1.4301
Težina proizvoda	1010 g