


Sklop vodice FENG-40-500-KF

Broj dela: 34505

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Hod	500 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1000 N
Maksimalna statična sila Fy	1260 N
Maksimalna sila Fz	1000 N
Maksimalna statična sila Fz	1260 N
Maks. momenat Mx	44 Nm
Maks. momenat Mx, statički	55 Nm
Maks. momenat My	52 Nm
Maks. momenat My, statički	65 Nm
Maks. momenat Mz	52 Nm
Maks. momenat Mz statički	65 Nm
Sila pomeranja	15 N
Težina proizvoda	3970 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana