


Utičnica **MSSD-C** Broj dela: 34583

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maritime klastifikacija	vidi sertifikat
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Izlaz kabla	pod uglom
Napomena o izlazu kabla	može se premestiti za 90°
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	22 g
Električni priključak	3-polni Utičnica pod uglom Oblik A prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija MSC četvorougona konstrukcija MSN1
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 2	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...300 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	16 A
Priključak zaštitnog voda	postoji
Kablovski konektor	Pg9
Prečnik kabla	6 mm...8 mm
Nominalni poprečni presek voda	1.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...90 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...90 °C

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	Plastika
Boja kućišta	crno
Radni materijal zaptivki	NBR