


Ventil sa kašnjenjem

VZOA-3-1/4

Broj dela: 3464

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	600 l/min
Podesivo vreme kašnjenja	0 s...30 s
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8 G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen