

Brzorastavljivi utikač KS3-CK-6

Broj dela: 3478

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4.9 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	216 l/min...464 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	234.1 l/min...503 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	21 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Informacije o materijalu	Mesing, niklovani