


Pilotirani nepovratni ventil HGL-3/8-NPT

Broj dela: 34879

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	deblokirajuća nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak: 2	3/8 NPT
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtanjem
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	0 l/min...900 l/min
Radni pritisak	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen