


Priključni kabl KMYZ-2-24-2,5-LED

Broj dela: 34997

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
Prikaz uklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samosećućim vijkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	50 g
Električni priključak	2-polni/2-žičani Utičnica, pod uglom četvorougona konstrukcija / otvoreni kraj
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	Standardno
Prečnik kabla	3.4 mm
Struktura kabla	2 x 0,25 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Bronza