


Vakuum generator VAD-ME-3/8

Broj dela: 35556

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina Lavalove mlaznice	2 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Karakteristika ejektora	visoki vakuum
Integrisana funkcija	ON/OFF ventil, električni
Dizajn	T-oblik
Radni pritisak	1.5 bar...8 bar
Maks. vakuum	85 %
Trajanje uključivanja	100%
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	0 °C...40 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	242 g
Električni priključak	Priključak
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Vakuumski priključak	G3/8
Materijal kućišta	Aluminijum