


Ploča za regulaciju pritiska LR-ZP-A-D-3

Broj dela: 35971

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	ISO 5599-1
Integrisana funkcija	Regulator pritiska
Dizajn	Klip
Opseg regulisanja pritiska	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Ulazni pritisak 1	14 bar 1.4 MPa 203 psi
Dozvola	UL - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	1220 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom Čelik