

Spojni komad KSZ-M8

Broj dela: 36124

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M8
Ugradni položaj	Proizvoljan
Navojni priključak	Unutrašnji navoj M8
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	70 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik pocinkovano
Materijal navojnog elementa	Čelik pocinkovano