

Vakuum sisaljka VAS-40-1/4-NBR

Broj dela: 36143

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4 mm
Prečnik usisivača	40 mm
Efikasni prečnik usisa	32 mm
Priključni položaj	gore
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni pritisak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Sila kidanja na vakuumu od 70 %	56 N
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	56 N
Pričvrsni navoj	G1/4
Pričvršćenje usisnika	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	70 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Cink liven pod pritiskom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR