


Prigušno-nepovratni ventil

GG-1/4-3/8

Broj dela: 3633

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Vrsta aktiviranja	mehanički
Podesivi element	Aktivaciona poluga sa točkićem
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	870 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	1150 l/min
Radni pritisak	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	380 g
Radni materijal zaptivki	NBR