


# Meh EB-145-60

Broj dela: 36486

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 145                                                     |
| Potreban ugradni Ø                        | 160 mm                                                  |
| Hod                                       | 60 mm                                                   |
| Maks. visina, izvučeno stanje             | 110 mm                                                  |
| Maks. ugao zakretanja                     | 20 deg                                                  |
| Maks. pomak                               | 10 mm                                                   |
| Min. ugradna visina                       | 50 mm                                                   |
| Funkcija                                  | sa jednostrukim dejstvom                                |
| Radni pritisak                            | 0 bar...8 bar                                           |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Nije moguć pogon sa podmazivanjem                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                         |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...70 °C                                          |
| Sila vraćanja u prethodni položaj         | 120 N                                                   |
| Težina proizvoda                          | 900 g                                                   |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa unutrašnjim navojem                                  |
| Pneumatski priključak                     | G1/8                                                    |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                          |
| Materijal meha                            | NR/BR                                                   |
| Materijal kućišta                         | Čelik<br>pocinkovano                                    |