


Meh EB-215-80

Broj dela: 36488

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	215
Potreban ugradni Ø	230 mm
Hod	80 mm
Maks. visina, izvučeno stanje	135 mm
Maks. ugao zakretanja	20 deg
Maks. pomak	10 mm
Min. ugradna visina	50 mm
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Sila vraćanja u prethodni položaj	200 N
Težina proizvoda	2000 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G3/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal meha	NR/BR
Materijal kućišta	Čelik pocinkovano