

## Brzi konektor ACK-3/8-PK-9

Broj dela: 3710

FESTO



### Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                     | 8 mm                                                                                                        |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                                                             |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                                                                 |
| Oblik                                                | ravni oblik                                                                                                 |
| Veličina posude                                      | 10                                                                                                          |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                           |
| Napomena o radnom pritisku                           | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                                                          |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                                 |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem<br>Voda: G-navoj moguć samo sa zaptivnim prstenom tipa OL kao dodatnom opremom |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                             |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Temperatura okruženja                                | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 12.5 Nm                                                                                                     |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                                                                      |
| Pneumatski priključak 1                              | Unutrašnji navoj G3/8                                                                                       |
| Pneumatski priključak: 2                             | za unutrašnji utični nastavak Ø 9 mm sa navrtkom                                                            |
| Materijal zatvarajuće navrtke                        | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana                                                                  |
| Materijal navojnog rukavca                           | Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana                                                                 |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                                                              |
| Materijal zaptivnog prstena                          | PA-ojačan<br>TPE-U(PU)                                                                                      |