


Spojnica
EAMD-67-51-20-32X32-U
Broj dela: 3717812

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	20 mm
Prihvatni prečnik 2	32 mm
Veličina konstrukcije	67
Nominalna dužina	51 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	374 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	120 Nm
Težina proizvoda	744 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen