


Planarni portal EXCM-40-

Broj dela: 3741955

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Hod X-ose	200 mm...2000 mm
Hod Y-ose	200 mm...1000 mm
Ugradni položaj	vodoravno
Dizajn	Planarni portal
Vrsta motora	Koračni motor
Radni pritisak	8 bar
Maks. dovoljeno ubrzanje, čista mehanika	20 m/s ²
Maks. ubrzanje, horizontalno	5 m/s ²
Maks. dovoljena brzina, čista mehanika	2 m/s
Maks. brzina, horizontalno	1 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključivanja	100%
CE-oznaka (vidi Izjavo o usaglašenosti)	u skladu sa Uredbom EU o mašinama
UKCA znak (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema UK propisima za mašine
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % nekondenzujući
Nivo zvučnog pritiska	65 dB(A)
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	10 °C...50 °C
Nominalno opterećenje pri maksimalnom pritisku	4 kg
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim kompletom sa kompletom za podešavanje sa maticcama
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen