

Prilagodljivi prst hvataljke DHAS-GF-80-U-BU

Broj dela: 3998964

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	10 °C...50 °C
Težina proizvoda	13 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal steznih čeljusti	TPE-U(PU)