


Brzorastavljivi utikač KS2-CK-4

Broj dela: 4090

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.7 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	86 l/min...129 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	93.2 l/min...139.8 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	11 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Informacije o materijalu	Mesing, niklovani