

Indikator pritiska OH-22-RT

Broj dela: 4131

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	1.4 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...45 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...45 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja komandne table u Ø22,5
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen