

Indikator pritiska OH-22-GN

Broj dela: 4237

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...45 °C
Težina proizvoda	25 g
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen