



Pneumatski ventil VL/O-3-PK-3X2

Broj dela: 4245

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	100 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Dizajn	Ležište diska
Nominalna širina	2.5 mm
Uklopno vreme isklj.	50 ms
Uklopno vreme uklj	12 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	180 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažni okvir sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 4	PK-3
Pneumatski priključak: 5	PK-3
Materijal priključne ploče	Mesing PPS-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Plastika Cink liven pod pritiskom