

Kuglasti ventil VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3

Broj dela: 4405646

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	Rp1/4
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Raspored otvora na priрубnici	F03
Unutrašnji prečnik	10 mm
Nominalna širina DN	8
Funkcija ventila	2/2
Smer strujanja	reverzibilno
Nominalni pritisak armature PN	40
Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN	3.2 Nm
Na osnovu standarda	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [---] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti
Temperatura medija	-20 °C...130 °C
Protok Kv	5.9 m³/h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing niklovano
Broj materijala kućišta	CW617N
Radni materijal zaptivki	HNBR PTFE

Karakteristika	Vrednost
Materijal kuglice	Mesing hromirano
Broj materijala kuglice	CW614N
Materijal vratila	Mesing
Broj materijala vratila	CW614N
Težina proizvoda	412 g
CE-oznaka (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji