

# Kuglasti ventil VZBM-11/4-RP-25-D-2-F03-B2B3

Broj dela: 4405651

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                                 | Vrednost                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                                                                         | 2-smerni kuglasti ventil                                                                                               |
| Vrsta aktiviranja                                                              | mehanički                                                                                                              |
| Princip zaptivanja                                                             | meko                                                                                                                   |
| Ugradni položaj                                                                | Proizvoljan                                                                                                            |
| Vrsta pričvršćenja                                                             | Ugradnja voda                                                                                                          |
| Priključak armature                                                            | Rp1 1/4                                                                                                                |
| Prikaz uklopnog položaja                                                       | Smer proreza = smer protoka                                                                                            |
| Raspored otvora na priрубnici                                                  | F03                                                                                                                    |
| Unutrašnji prečnik                                                             | 32 mm                                                                                                                  |
| Nominalna širina DN                                                            | 32                                                                                                                     |
| Funkcija ventila                                                               | 2/2                                                                                                                    |
| Smer strujanja                                                                 | reverzibilno                                                                                                           |
| Nominalni pritisak armature PN                                                 | 25                                                                                                                     |
| Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN | 7.5 Nm                                                                                                                 |
| Na osnovu standarda                                                            | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                 |
| Medij                                                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [---]<br>Inertni gasovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tečnosti |
| Temperatura medija                                                             | -15 °C...90 °C                                                                                                         |
| Protok Kv                                                                      | 84 m³/h                                                                                                                |
| Napomena o materijalu                                                          | RoHS-usaglašen                                                                                                         |
| LABS usklađenost                                                               | VDMA24364-Zona III                                                                                                     |
| Materijal kućišta                                                              | Mesing<br>niklovano                                                                                                    |
| Broj materijala kućišta                                                        | CW617N                                                                                                                 |

| Karakteristika                            | Vrednost                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Radni materijal zaptivki                  | FPM<br>HNBR<br>PTFE                         |
| Materijal kuglice                         | Mesing<br>hromirano                         |
| Broj materijala kuglice                   | CW617N                                      |
| Materijal vratila                         | Mesing                                      |
| Broj materijala vratila                   | CW617N                                      |
| Težina proizvoda                          | 730 g                                       |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU smernici o uređajima pod pritiskom |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                |