

Kuglasti ventil VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3

Broj dela: 4405690

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	Rp1 1/4
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Unutrašnji prečnik	32 mm
Nominalna širina DN	32
Funkcija ventila	2/2
Smer strujanja	reverzibilno
Nominalni pritisak armature PN	40
Momenat aktiviranja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature	37 Nm
Na osnovu standarda	EN 10226-1
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:--] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti
Temperatura medija	-15 °C...120 °C
Protok Kv	84 m³/h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing niklovano
Broj materijala kućišta	CW617N
Radni materijal zaptivki	NBR PTFE
Materijal kuglice	Mesing hromirano

Karakteristika	Vrednost
Broj materijala kuglice	CW617N
Materijal vratila	Mesing
Broj materijala vratila	CW617N
Težina proizvoda	770 g
Dozvola	DVGW Gas DVGW voda
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji