



Elektromagnetni ventil

MFH-5-PK-3

Broj dela: 4448

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	3 bar...8 bar
Dizajn	Ležište diska
Nominalna širina	2.5 mm
Princip zaptivanja	meko
Uklopno vreme isklj.	22 ms
Uklopno vreme uklj	10 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažni okvir sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak: 4	PK-3
Pneumatski priključak: 5	PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum eloksirano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano