

Kompenzator momenta DARD-L8-40-S

Broj dela: 4448222

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32/40
Radijalno odstupanje +/-	2.5 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Kratkotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	3000 N
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	1400 N
Težina proizvoda	109 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez bakra
Materijal adaptera	Aluminijum, eloksirani
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik