


Kuglasti ventil VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3

Broj dela: 4451859

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	3-kraki kuglasti ventil T-otvor
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	Rp1 1/2
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Raspored otvora na priрубnici	F04 F05
Unutrašnji prečnik	38 mm
Nominalna širina DN	40
Funkcija ventila	3/2
Smer strujanja	reverzibilno
Nominalni pritisak armature PN	25
Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN	26.7 Nm
Na osnovu standarda	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti
Temperatura medija	-20 °C...130 °C
Protok Kv tip T ugaono	200 m³/h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing niklovano
Broj materijala kućišta	CW617N

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	HNBR PTFE
Materijal kuglice	Mesing hromirano
Broj materijala kuglice	CW614N
Materijal vratila	Mesing
Broj materijala vratila	CW614N
Težina proizvoda	3190 g
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji