

# Kuglasti ventil VZBM-11/2-RP-25-F-3L-F0405-B2B3

Broj dela: 4451864

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	3-kraki kuglasti ventil L-otvor
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	Rp1 1/2
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Raspored otvora na prirubnici	F04 F05
Unutrašnji prečnik	38 mm
Nominalna širina DN	40
Funkcija ventila	3/2
Smer strujanja	reverzibilno
Nominalni pritisak armature PN	25
Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN	26.7 Nm
Na osnovu standarda	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [---] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti
Temperatura medija	-20 °C...130 °C
Protok Kv tip L	200 m <sup>3</sup> /h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing niklovano
Broj materijala kućišta	CW617N

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Radni material zaptivki	HNBR PTFE
Material kuglice	Mesing hromirano
Broj materiala kuglice	CW614N
Material vratila	Mesing
Broj materiala vratila	CW614N
Težina proizvoda	3260 g
CE-oznaka (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji