


Taster ventil F-3-M5

Broj dela: 4452

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	80 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni pritisak	-0.9 bar...8 bar
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	direktni
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	235 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5