


Ventil VOFC-L-B52-FG14-F19A

Broj dela: 4514930

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilni
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradna širina	40 mm
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	989 l/min
Pneumatski radni priključak	Priključna ploča G1/4
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta zaštite	IP65
Nominalna širina	6 mm
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	nema
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Protok Kv ventilacije	1.08 m³/h
Protok Kv, odzračenje	1.08 m³/h
Normalni nominalni protok 2-3	978 l/min
Uklopno vreme isklj.	22 ms
Uklopno vreme uklj	26 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	-25 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	680 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključaka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 4	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključaka
Pneumatski priključak: 5	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Emajlirani aluminijum