



Elektromagnetni ventil

BMFH-2-3-M5

Broj dela: 4522

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreno, monostabilno
Vrsta aktiviranja	električni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	50 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni pritisak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Dizajn	Sedišni ventil sa povratnom porukom
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta zaštite	IP65
Nominalna širina	1.3 mm
Princip zaptivanja	meko
Maks. broj mesta za ventile	2
Vrsta upravljanja	direktni
Potrošnja struje pri zatezanju	7.5 W
Potrošnja struje pri držanju	6 W
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	245 g
Električni priključak	Priključak
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal kućišta	Aluminijum