

Prigušno-nepovratni ventil GRF-PK-3

Broj dela: 4565

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	45 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	45 l/min
Radni pritisak	0.5 bar...8 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	95 g
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing