



Taster ventil T-5/3-1/4

Broj dela: 4578

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/3 zatvoreno
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	680 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni pritisak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Nominalna širina	7 mm
Princip zaptivanja	meko
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1160 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4