

Ručica VAOH-F10-D12-H9-A

Broj dela: 4650071

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	130 mm
Vrsta aktiviranja	ručno
Ugradni položaj	Proizvoljan
Širina ključa	8 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	145 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ručice	Pocinkovani čelik