

Paralelni komplet EAMM-U-30-V20-28A-44

Broj dela: 4767125

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	30
Odstojanje od sredine	44 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	3000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Momenat inercije	2.11 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.015 Nm
Prenosivi obrtni moment	0.05 Nm
Težina proizvoda	97 g
Kod interfejsa aktuatora	V20
Kod interfejsa motora In	28A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen