

# Paralelni komplet EAMM-U-87-T46-87A-114

Broj dela: 4819278

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                 | Vrednost               |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina konstrukcije          | 87                     |
| Odstojanje od sredine          | 114 mm                 |
| Ugradni položaj                | Proizvoljan            |
| Prenosni odnos reduktora       | 1:1                    |
| Maks. broj obrtaja             | 3000 1/min             |
| LABS usklađenost               | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura skladištenja       | -20 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %               |
| Vrsta zaštite                  | IP40                   |
| Temperatura okruženja          | 0 °C...50 °C           |
| Momenat inercije               | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.22 Nm                |
| Prenosivi obrtni moment        | 3 Nm                   |
| Težina proizvoda               | 877 g                  |
| Kod interfejsa aktuatora       | T46                    |
| Kod interfejsa motora ln       | 87A                    |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen         |