

Paralelni komplet EAMM-U-87-T46-60P-114

Broj dela: 4824069

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	87
Odstojanje od sredine	114 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	3000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Momenat inercije	41.2 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.22 Nm
Prenosivi obrtni moment	3.5 Nm
Težina proizvoda	913 g
Kod interfejsa aktuatora	T46
Kod interfejsa motora In	60P 60PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen