

Klinasto vratilo DARF-Q11-25

Broj dela: 4835938

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
za klip Ø	Ø25
Dizajn	Klinasto vratilo
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	145 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	Čelik, niklovani