

Pritisna prirubnica DARF-Q12-32

Broj dela: 4886224

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	2.9 Nm
Težina proizvoda	92 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal prirubnice	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik